




EXPANSION MODULE EM-
AUTOZERO



EASYPYLAB CONTROLLER
INCLUDING EM-
AUTOZERO

EM-AUTOZERO

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE NULTE TAČKE ZA EASYPYLAB

Modul za proširivanje za EASYPYLAB regulatore koji pruža automatsko podešavanje nulte tačke za dugoročnu stabilnost merenja zapreminskog protoka i posledično manju potrebu za održavanjem.

- Posebno preporučeno za merenje zapreminskog protoka ili merenje diferencijalnog pritiska u osetljivim područjima
- EASYPYLAB regulator automatski identifikuje i koristi modul za proširivanje
- Modul za proširivanje se postavlja u kućište sa EASYPYLAB osnovnom komponentom
- Jednostavna nadogradnja
- Bez dodatnog konfigurisanja

Primena



Primena

- Modul za proširivanje tip EM-AUTOZERO za EASYPYLAB sistem
- EM-AUTOZERO, automatsko podešavanje nulte tačke za dugoročnu stabilnost merenja zapreminskog protoka i posledično manju potrebu za održavanjem.
- Može se koristiti zajedno sa digestorom, regulatorom dovodnog vazduha, otpadnog vazduha ili diferencijalnog pritiska EASYPYLAB TCU3
- Za primenu u laboratorijama, čistim sobama u farmaceutskoj ili industriji poluprovodnika, operacionim salama, odeljenjima za intenzivnu negu i kancelarijama sa veoma visokim zahtevima u pogledu regulacije

Posebne odlike

- Dugoročna stabilnost merenja zapreminskog protoka i manja potreba za održavanjem
- Automatsko podešavanje nulte tačke čim postoji naponsko napajanje
- Ciklično podešavanje nulte tačke tokom rada (svakih 8 sati)
- Bez dodatnog konfigurisanja
- EASYPYLAB regulator automatski identifikuje modul za proširivanje

Opis



Delovi i karakteristike


- Magnetni ventil
- 2-polni priključni kabl za povezivanje na EASYLAB glavnu PCB ploču
- Creva za povezivanje statičkog transmitera diferencijalnog pritiska

Konstruktivske karakteristike

- Dimenzije i tačke za fiksiranje u skladu sa EASYLAB kućištem
- Modul za proširivanje se postavlja u udubljenje držača za transponder diferencijalnog pritiska (bez upotrebe alata)
- Integracija preko priključka za crevo između transmitera diferencijalnog pritiska i senzora diferencijalnog senzora
- Utikač omogućava jednostavno povezivanje na EASYLAB regulator

TEHNIČKE INFORMACIJE

EM-AUTOZERO



- ① Solenoid valve
- ② Plug
- ③ Differential pressure sensor - plus connection
- ④ Differential pressure sensor - minus connection
- ⑤ Pressure transducer - minus connection
- ⑥ Pressure transducer - plus connection

Order code detail for control component
ELAB (TCU3) or TAM

ELAB / ...Z... / ...

Expansion module EM-AUTOZERO for retrofit

EM - AUTOZERO